



## FICHA TÉCNICA

### **CONFER** – CONVERSOR DE FERRUGEM REF. 10 0009 000

#### **DESCRIÇÃO:**

**CONFER** converte os agentes oxidantes e reage quimicamente com os óxidos de ferro, transformando-os numa película protetora que inibe novos ataques de ferrugem em todas as superfícies de ferro. **CONFER** substitui com larga vantagem os tratamentos tradicionais com ácidos, raspagens ou jatos de areia dos materiais ferrosos, enquanto se encontram na linha de espera para a pintura, proporcionando uma ótima base de aderência a todos os primários. Não emite vapores tóxicos. Não é inflamável. É inativo em termos de cheiro.

#### **COMPOSIÇÃO:**

**CONFER** é um conversor de ferrugem (copolímero de vinil) em solução aquosa. Esta formulação é baseada em ácidos orgânicos, passivantes, emulsionantes e inibidores de corrosão.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

**CONFER** é recomendado na generalidade das indústrias das quais destacamos: Metalomecânica, Reparação e Construção Naval, Reparação de Automóveis, Carroçarias, Alfaias Agrícolas, Construção Civil, Aeronáutica, Maquinaria Pesada, Etc. Pode ainda aplicar-se na proteção de todos os materiais ferrosos, após desgorduramento ou decapagem para evitar a oxidação durante a armazenagem.

#### **MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Recomenda-se uma limpeza prévia dos materiais impregnados com gordura antes da utilização do **CONFER**, aplicando uma camada de produto puro com rolo, trincha, pistola ou imersão, tendo em atenção que o produto deve penetrar igualmente mesmo nas irregularidades. Deixar secar durante 24 horas antes de aplicar a pintura final. Em materiais ou superfícies altamente oxidados poderá ter de se utilizar duas camadas, atuando da seguinte forma: Aplicar generosamente uma primeira camada, deixando atuar cerca de 20 a 25 minutos, escovando com uma escova de aço. Seguidamente repetir a aplicação deixando secar durante mais ou menos 24 horas. Finalmente deve fazer o acabamento final.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Aspeto: Líquido

Cor: Branco

Densidade: 1,120 Kg/dm<sup>3</sup> □ 50 gramas

Índice de Refração: NA

#### **PRECAUÇÕES:**

Como se trata de um produto ácido, recomenda-se o uso de luvas de proteção.

#### **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**

O **CONFER** é comercializado em embalagens de 1/4L, 1L e 5L.

#### **ARMAZENAGEM:**

Sem cuidados especiais, mantendo-se nas embalagens de origem, afastadas de fontes de calor ou do sol.

#### **VALIDADE:**

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.